

**SOMT13M510, HBD30, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235080 UNI
GTIN	4062406253974
Razred artikla	22K

**Opis****Izvedba:**

Unutarnja oštrica brzo i sigurno centrira svrdlo. Vanjska oštrica pruža izvanrednu kontrolu nad odvojenim česticama.

**Upotreba:**

SOMT izmjenjive pločice isključivo na vanjskoj oštrici. XOMT izmjenjive pločice isključivo na unutarnjoj oštrici.

**Odgovara:**

HOLEX Pro Drill br. 235000 – 235010.

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 - 0,16

**Tehnički opis**

Prevlaka	TiAlN
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT13M510
Vrsta	HBD30
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 - 0,16
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	130 m/min	K
CuZn	prikladno	220 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		