

 Atlas Copco

Pneumatska bušilica, tip: D2121Q



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Snažna i u radu vrlo tiha serija bušilica u obliku pištolja sa snagom bušenja do 13 mm u čeliku. Odvod otpadnog zraka preko drške sprječava da se podigne odvojena čestica od bušenja. S glavom bušilice brzog stezanja.

Dio isporuke:

Uključuje **brzosteznu glavu**. Dodatno s potpornom drškom.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Radna buka	87 dB(A)
Težina	1,4 kg
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Duljina	248 mm
Izlazna snaga	350 W
Oznaka proizvođača	D2121Q
maksimalna potreba za zrakom	600 l/min

maksimalan broj okretaja	0 - 750 min ⁻¹
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalne vibracije prema EN	2,5 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Bušilica