

HOLEX**Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima, mjerno područje:
500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415120 500
GTIN	4062406253783
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Tehnički opis

Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Pakiranje	stabilna kutija
Mjerno područje	0 - 500 mm
Podjela	1/128 col
Podjela	1/50 mm
Duljina kraka	150 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerni vrhovi	da

Mjerna tehnika	analog
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500