

Garant GRIDLINE

Radna stanica eLevel s bambus pločom, duljina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920016 2000
GTIN	4062406254926
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Radna stanica eLevel – električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina **cijele radne stanice**.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Podizni stup eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Bočne stranice i stražnja stranica svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

Napomena:

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

Tehnički opis

Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da
Težina	93 kg

Radna ploča debljina	50 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Seriya	Radna stanica
Model	eLevel
Kontinuirano podešavanja po visini	da
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Radna ploča dubina	700 mm
širina	2000 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Dubina	800 mm
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Držać za računalo tip M	928753 M
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5

Rezni lim za radnu stanicu Pogodno za dubinu radne stanice 800 mm	920350 800
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 400/4	927315 400/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3