

Garant GRIDLINE

**Radna stanica mLevel s bambus pločom, duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920006 1000
GTIN	4062406254865
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Radna stanica mLevel**, radna stanica koja se prilagođava Vašim potrebama. Klasično ručno podešavanje visine u razmaku od 25 mm pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje, podešava se cijela radna stanica. Podešavanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

**Lakiranje:**

**Potporna noga** antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Podizni stup** eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**  
**Bočne stranice i stražnja stranica** svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

**Tehnički opis**

Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Radna ploča debljina	50 mm
Kontinuirano podešavanja po visini	ne
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	ne
Serijski	Radna stanica
Radna ploča duljina	1000 mm
Model	mLevel
Radna ploča dubina	700 mm

Materijal radne ploče	Bambus
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm
širina	1000 mm
Dubina	800 mm
Težina	60 kg
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	50 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Set ulja za čišćenje i njegu tip 1	926403 1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladicama 300/3	927600 300/3
Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladicama 300/2	927600 300/2
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladicama 400/4	927315 400/4
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladicama 500/5	927600 500/5
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladicama 300/3	927300 300/3
Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481

Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Držač za računalo tip M	928753 M
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1