

Garant GRIDLINE

Radna stanica eLevel+ s bambus pločom, duljina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920026 1500
GTIN	4062406254957
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Radna stanica eLevel+ električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina radne ploče.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Podizni stup eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**
Bočne stranice i stražnja stranica svjetlosive boje RAL 7035 **praškasto lakirano, postoji mogućnost konfiguracije.**

Napomena:

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

Tehnički opis

Model	eLevel+
Kontinuirano podešavanja po visini	da

Dubina	800 mm
Radna ploča debljina	50 mm
širina	1500 mm
Serija	Radna stanica
Radna ploča duljina	1500 mm
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da
Težina	90 kg
Radna ploča dubina	700 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	700 - 1000 mm
Visina sa stražnjom stranom	1000 mm
Princip podešavanja visine	samo s radnom pločom
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Podešavanje visine radnog mjesta	700-1000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Potporni stupovi visina 1362 mm	928010 1362
Držać za računalo tip M	928753 M

Potporni stupovi visina 481 mm	928010 481
Korpus ladica 24G, pokretni visina korpusa / broj ladica 500/5 mm	927620 500/5
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/3	927300 300/3
Ladica za tipkovnicu tip 1	927341 1
Potporni stupovi visina 200 mm	928010 200
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/3	927315 500/3
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Rezni lim za radnu stanicu Pogodno za dubinu radne stanice 800 mm	920350 800
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/5	927315 500/5
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 500/4	927315 500/4
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Potporni stupovi visina 962 mm	928010 962
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/4	927300 400/4
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Korpus ladice 16G, pomični visina kućišta, mm / broj ladica 400/4	927315 400/4
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5	927600 500/5
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/2	927600 300/2
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Korpus računala 16G visina 500 mm	927335 500