

Garant GRIDLINE

**Kutna radna stanica s osnovnim okvirom s bambus pločom, Radna stanica duljina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920106 1000
GTIN	4062406254971
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Kutna radna stanica. Podesiva visina u rasteru od 25 mm s pomoću potporne noge s vijcima za pričvršćivanje. S osnovnim okvirom od pocinčanog lima i četverokutne cijevi, nosivosti **250 kg**.

**Odgovara:**

Radna stanica mLevel, eLevel, eLevel+. Nije moguće električno podešavanje visine kutne radne stanice.

**Lakiranje:**

**Potporna noga** antracit RAL 7016 (ne postoji mogućnost konfiguracije), **bočne i stražnje stranice** svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Kod kombiniranja kutne radne stanice s radnom stanicom eLevel ili eLevel+ rezni su limovi obavezni.

**Tehnički opis**

Ovisno o dubini ploče	750 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Radna ploča dubina	1000 mm

Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	750 - 1000 mm
Princip podešavanja visine	kompletna konstrukcija
Seriya	Radna stanica
širina	1100 mm
Dubina	800 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	80 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta	750-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	50 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kutna radna stanica

## Pribor

Set ulja za čišćenje i njegu tip 1	926403 1
------------------------------------	----------