

Garant GRIDLINE

Kutni modul s bambus pločom, Radna stanica duljina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 920116 1000 |
| GTIN | 4062406254988 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Kutna radna stanica. Jednostavna izvedba s nosačima od čeličnog lima, nosačem podesive visine, nosivosti **150 kg**. Moguće ručno podešavanje visine.

Odgovara:

Radna stanica mLevel.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016 (ne postoji mogućnost konfiguracije), **bočne i stražnje stranice** svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------|
| Radna ploča duljina | 1000 mm |
| Ovisno o dubini ploče | 800 mm |
| Težina | 32 kg |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 700 - 1000 mm |
| Radna ploča dubina | 1000 mm |

| | |
|--|--|
| Seriya | Radna stanica |
| Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija |
| širina | 1000 mm |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Dubina | 800 mm |
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi |
| Podešavanje visine radnog mjesta | 700-1000 mm |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 150 kg |
| Izvedba podešavanja visine | mehaničko |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Izjednačavanje po visini | 25 mm |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Kutna radna stanica |

Pribor

| | |
|------------------------------------|----------|
| Set ulja za čišćenje i njegu tip 1 | 926403 1 |
|------------------------------------|----------|