


**CNMG 120404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	PF
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT020
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P

Prevlaka	TiCN
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje