


**CNMG 120408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PF
Vrsta	HBT020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje