

**CNMG 120404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 120404 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	MM
Prevlaka	TiCN
Rezni materijal	HM

Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta	HBT130
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje