

**CNMG 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MF
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	TiCN

Vrsta	HBT130
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje