

**CNMG 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 120408 HBT130 Vrsta: HBT130  
 Lomač odvojenih čestica: MM  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN

Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta	HBT130
Posmak $f$	0,12 - 0,45 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje