


**CNMG 120408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 120408 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 280 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza $a_p$	0,8 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,45 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Vrsta	HBT020
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje