

**CNMG 120412, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250198 HBT130 |
| GTIN           | 4062406256166 |
| Razred artikla | 22D           |

**Opis**

CNMG 120412 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Vrsta                             | HBT130         |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 5 mm     |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | CNMG 120412    |
| Lomač odvojenih čestica           | MM             |
| Kutni radijus                     | 1,2 mm         |
| Broj zamjena/oštrica              | 4              |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 200 m/min |

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal   | HM                                 |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid                      |
| Prevlaka          | TiCN                               |
| Posmak f          | 0,12 - 0,45 mm/okr                 |
| Glavna primjena   | M                                  |
| Vrsta proizvoda   | Okretna rezna pločica za tokarenje |