


**CNMG 120408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120408 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PR
Dubina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PR
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HBT020
Fina/gruba obrada	Fina obrada

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	1,8 - 6 mm
Glavna primjena	P
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje