


**CNMG 160608, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm

Vrsta	HBT020
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje