


**CNMG 120412, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120412 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PR
Dubina reza a_p : 1,8 - 6 mm
Posmak f : 0,2 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1,8 - 6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PR
Fina/gruba obrada	Fina obrada

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HBT020
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje