

**DNMG 110404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 110404 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	MM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	HBT130
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje