


DNMG 150608, Vrsta: HBT130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 150608 HBT130 Vrsta: HBT130
 Lomač odvojenih čestica: MF
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,45 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MF

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje