

**DNMG 110408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Razred artikla	22D

**Opis**

DNMG 110408 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,12 - 0,45 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	MM
Vrsta	HBT130
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje