

**DNMG 110404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250780 HBT020
GTIN	4062406256357
Razred artikla	22D

Opis

DNMG 110404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HBT020
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PM
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM

Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje