

**SNMG 120404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	MM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	8
Prevlaka	TiCN

Vrsta	HBT130
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje