


**SNMG 120408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1,8 - 6 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta	HBT020
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PR
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje