


**SNMG 120404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251266 HBT020
GTIN	4062406256586
Razred artikla	22D

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	8
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Dubina reza a _p	0,8 - 5 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HBT020
Lomač odvojenih čestica	PM

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje