


**TNMG 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	PM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT020
Dubina reza $a_p$	0,8 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje