

**TNMG 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MM
Glavna primjena	M
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje