


**TNMG 160408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Razred artikla	22D

Opis

TNMG 160408 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HBT020
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408

Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje