

**VNMG 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	MF
Lomač odvojenih čestica	M
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta	HBT130
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje