

**VNMG 160404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	MF
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	MM
Vrsta	HBT130
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje