

**WNMG 060404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Posmak f	0,15 - 0,45 mm/okr
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta	HBT130
Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	MF
Glavna primjena	MF
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje