

**VNMG 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Lomač odvojenih čestica	PM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,8 - 4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN

Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Vrsta	HBT020
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje