


**WNMG 060404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT020
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PF
Broj zamjena/oštrica	6

Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje