

**VNMG 160408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Razred artikla	22D

Opis

VNMG 160408 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Vrsta	HBT020
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,8 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	PM
Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje