


**WNMG 060408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 252093 HBT130 |
| GTIN | 4062406256814 |
| Razred artikla | 22D |

Opis

WNMG 060408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 50 - 200 m/min |
| Rezni materijal | HM |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 5 mm |
| Prevlaka | TiCN |
| Posmak f | 0,12 - 0,45 mm/okr |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060408 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Lomač odvojenih čestica | MM |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Glavna primjena | MF |
| Vrsta | HBT130 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |