


**WNMG 060404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Vrsta	HBT020
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PM
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM

Prevlaka	TiCN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje