


**WNMG 060404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Glavna primjena	MF
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	MM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	HM
Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,4 mm

Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje