


**WNMG 080404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Razred artikla	22D

**Opis**

WNMG 080404 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HBT130
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	HM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min

Glavna primjena	MF
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Posmak f	0,12 - 0,45 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje