


**WNMG 060408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 060408 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT020

Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Lomač odvojenih čestica	PM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje