


**WNMG 080408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Razred artikla	22D

**Tehnički opis**

Posmak f	0,2 - 0,6 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	PR
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Vrsta	HBT020
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	1,8 - 6 mm

Fina/gruba obrada

Fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje