


**CCMT 120404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PF
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404

Vrsta	HBT020
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje