

**CCMT 120404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMT 120404 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HBT130
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	MF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Rezni materijal	HM
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje