

**CCMT 09T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260211 HBT020
GTIN	4062406256999
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMT 09T304 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 280 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PM
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posmak $f$	0,12 - 0,3 mm/okr

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Vrsta	HBT020
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje