


**CCMT 09T304, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 09T304 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HBT130
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM

Dubina reza a_p	0,3 - 3 mm
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Glavna primjena	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje