

**CCMT 120404, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120404 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	MM
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	MF
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Vrsta	HBT130

Dubina reza a_p	0,3 - 3 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje