


**CCMT 120404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN

Lomač odvojenih čestica	PM
Vrsta	HBT020
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje