


**CCMT 120408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMT 120408 HBT130 Vrsta: HBT130  
Lomač odvojenih čestica: MM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Rezni materijal	HM
Posmak $f$	0,05 - 0,35 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	MF
Vrsta	HBT130

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	MM
Dubina reza $a_p$	0,3 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje