

**DCMT 070204, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Glavna primjena	MF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT130
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Prevlaka	TiCN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM

Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje