

**TCMT 110204, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 110204 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MF
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	TiCN
Broj zamjena/oštrica	3
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm

Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta	HBT130
Lomač odvojenih čestica	MF
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje