


**TCMT 16T304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Razred artikla	22D

**Opis**

TCMT 16T304 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 330 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Vrsta	HBT020
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 330 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Prevlaka	TiCN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Lomač odvojenih čestica	PF
Broj zamjena/oštrica	3
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje